

# STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	91,5 mm
Àmplia general	46 mm

## RODA

Material corporal	Poliàmida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	7 mm

## SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	53 mm
Sterferencia de giro	106 mm
Dome Dictel	23 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	11 mm

# STYLEA

5920XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

