


## LINEA

594CUAP125P52 RAL9002

EAN 4031582378375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Název produktu              | Linea                                   |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem    |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení              |
| Nosnost 3 km/h              | 130 kg                                  |
| Statický Nosnost            | 260 kg                                  |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                                  |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                                   |
| Celková výška               | 148,5 mm                                |
| Celková šířka               | 82 mm                                   |
| Celková hmotnost            | 1,12 kg                                 |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrům    |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 20 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiál             | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice         | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko       | Přesné kuličkové ložisko |
| Offset               | 40 mm                    |
| Radius otočení       | 129 mm                   |
| Otočné rušení        | 258 mm                   |
| Průměr otočné kamery | 52 mm                    |

## MONTÁŽ

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková dlaha, rozestup mezi Díra na šroub šroubů USA |
| Délka dlahy                    | 95 mm                                                     |
| Šířka desky                    | 70 mm                                                     |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 72 mm                                                     |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 76 mm                                                     |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 44,5 mm                                                   |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 52 mm                                                     |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                                                     |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

## TECHNICKÉ VÝKRESY

