

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	48.5 mm
Ukupna širina	20 mm
Ukupna težina	0.06 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	Ugaono
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	20 mm

TOČAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	45 mm
Širina omotac	18 mm
Širina tela	18 mm
Teškoća gazaćeg omotac (D)	75 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	67 mm
Širina ploče	24 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	54 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	54 mm
Prečnik otvora ploče	5.3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Broj porudžbine 00021141
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

