

INTEGRAL TWIN TORSION

3940UAC125R05-32 RAL7001

EAN 4031582382532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda | Integral twin torsion |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | Slično EN12531 - Bolnički kreveti |
| Nosivost na 3 km/h | 125 kg |
| Nosivost na 4 km/h | 125 kg |
| Statički Nosivost | 250 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 150 mm |
| Ukupna širina | 62 mm |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 12 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj | precizini kuglicni lezaj |
| Boja | Srebrna siva (RAL7001) |
| ofset | 37,5 mm |
| okretni radijus | 100 mm |
| Otpor okretanju | 200 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf | 32 mm |
| Dužina sraf | 45 mm |

INTEGRAL TWIN TORSION

3940UAC125R05-32 RAL7001

EAN 4031582382532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

