

NOVATECH

ETP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582318739

Número de pedido 00833618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	900 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	720 kg
Capacidad de carga estática	1800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	1,554 kg

ARO

Material del cuerpo	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	85 mm
Ancho de Banda de rodadura	100 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	100 mm
Anchura del cuerpo	100 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipo de cojinete	6204

NOVATECH

ETP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582318739

Número de pedido 00833618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

