



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stora
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	153 mm
Обща ширина	74 mm
Общо тегло	0.72 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Специална функция
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	102.5 mm
Интерференция при завъртане	205 mm
Диаметър на купол	65 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	екструдирано полиуретан
Материал на резбата	Двоен фланец с Пътека
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (D)	59 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Номер на поръчката 00034015

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

