

AGILA

2470UAP100P50

EAN 4031582301113

Objednávací číslo 00006688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Agila |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 135 mm |
| Stavební výška | 60 mm |
| Celková hmotnost | 0,675 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Šířka středu kola | 32 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 38 mm |
| Poloměr otáčení | 88 mm |
| Průměr otáčení | 176 mm |
| Poloměr otáčení | 60 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 77 mm |
| Šířka plotny | 67 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 46,5 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 51,5 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 56 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 61,5 mm |
| Průměr otvoru plotny | 8,5 mm |

AGILA

2470UAP100P50

EAN 4031582301113
Objednáací číslo 00006688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

