# ALPHA

3478UOO100P62

EAN 4031582030112



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 200 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 400 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 128 mm |
| Àmplia general | 85 mm |
| Pes total | 0,37 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Color | Passivat blau |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Blanc natural |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 36 mm |
| Corporació ample | 36 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 103 mm |
| Placa ampla | 85 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 60 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UOO100P62


EAN 4031582030112

Número de comanda 00004948

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH