

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Pasūtījuma numurs 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ○○○○○

Kustības troksnis ○○○○○

Nodilums ○○○○○

Korozijas izturīgs ○○○○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnēsība pie 3 km/h	630 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	155 mm
Kopējais svars	14,68 kg

RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	150 mm
Protektora platums	40 mm
Korpusa platums	40 mm

KRONŠTEINIS

Ofsets	35 mm
Pagrieziena rādiuss	123 mm
Grozāms savienojums	246 mm
Kupola diametrs	130 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	145 mm
Plāksnes platums	145 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Pasūtījuma numurs 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

