INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA

## 2471PJP150R05-28

EAN 4031582301465



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 188 mm |
| Ukupna težina | 1.26 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 36 mm |
| Otpor okretanju | 262 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 150 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf | 28 mm |
| Dužina sraf | 45 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2471PJP150R05-28

EAN 4031582301465

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH