

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Номер на поръчката 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	88 mm
Обща ширина	65 mm
Общо тегло	0,28 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	10 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Корпус на две КолелоВилкакупол
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Изместване	30 mm
Радиус на завъртане	73 mm
Интерференция при завъртане	146 mm
Диаметър на купол	45 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг В10
Диаметър на отворите Болт	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Номер на поръчката 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

