

ZETA REVERSE

468BITP200P63 cv

EAN 4031582398359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta reverse
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Kravnesība pie 6 km/h	640 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	240 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	3,66 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagriezienu rādiuss	161 mm
Grozāms savienojums	322 mm
Kupola diametrs	96 mm

RITENIS

Tread profile	izliekts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA REVERSE

468BITP200P63 cv

EAN 4031582398359

Pasūtījuma numurs 00860895

Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

