

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

Numéro de commande 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur électrique	✓
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids global	0,725 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris argenté (similaire à RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	36 mm
Largeur du corps	36 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Acier Inoxydable
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Diamètre du dôme	75 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470XSC100P30-13

EAN 4031582381603

Numéro de commande 00062784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

