

## GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Galea                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                          |
| Conducció elèctrica        | Sí                              |
| Inoxidable                 | No                              |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                           |
| Alçada total               | 162 mm                          |
| Àmplia general             | 65 mm                           |
| Pes total                  | 0,66 kg                         |

## SUPORT

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida               |
| Forquilla Forma      | Tancat                  |
| Scaminto giratorio   | Dues curses de ball     |
| Color                | Verd de plata (RAL7001) |
| Desplaçament         | 40 mm                   |
| Scio de giro         | 135 mm                  |
| Sterferencia de giro | 270 mm                  |
| Dome Dictel          | 59 mm                   |

## RODA

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè, conductor elèctric       |
| Material de la banda de rodadura    | Goma termoplàstic, conductor elèctric |
| El Bearing                          | Coixinet llis                         |
| El Banda de rodadura Color          | Trànsit gris A (RAL7042)              |
| Roda de color                       | Trànsit gris A (RAL7042)              |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                |
| Diametralització                    | 125 mm                                |
| Banda de rodadura ample             | 30 mm                                 |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 0 mm                                  |
| Longitud del cub                    | 0 mm                                  |
| Corporació ample                    | 30 mm                                 |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 90 Shore A                            |

## FITACIÓ

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipus de Fitting | Espiga, Roda |
| Pern Diamant     | 22 mm        |
| Pern Longitud    | 40 mm        |

Product Drawings

