INFORMACIÓ DE PRODUCTE

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	162 mm
Àmplia general	65 mm
Pes total	0,66 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	135 mm
Sterferencia de giro	270 mm
Dome Dictel	59 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Coixinet llis
El Banda de rodadura Color	Trànsit gris A (RAL7042)
Roda de color	Trànsit gris A (RAL7042)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	90 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	22 mm
Pern Longitud	40 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH