ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STYLEA

S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582341546

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	77 mm
Общая ширина	54 mm
Общий вес	0,13 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	30 mm
Радиус поворота	62 mm
Поворотное соединение	124 mm
Диаметр купола	20 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Черный графит (RAL9011)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	8 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	8 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582341546

Номер заказа 00078129

Чертежи изделия

