

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль лінії
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	58 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech air
Тип	Колесо
Обвантажопідйомність 3 км/год	75 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Загальна вага	0,8 kg

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

