ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ○ ○ ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech air
Тип	Колесо
ОбВантажопідйомністьь 3 км/год	75 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Загальна вага	0,8 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль лінії
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	58 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH