

GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Galea |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 162 mm |
| Totale breedte | 65 mm |
| Totaal gewicht | 0,62 kg |

BEHUIZING

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Lichtgrijs (RAL7035) |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 95 mm |
| Draaicirkel | 190 mm |
| Diameter koepel | 59 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Loopvlak | Verkeersgrijs A (RAL7042) |
| Wielkleur | Verkeersgrijs A (RAL7042) |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Diameter Asgat | 0 mm |
| Naaflengte | 0 mm |
| Breedte wielkern | 30 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 90 Shore A |

FITTING

| | |
|------------------|----------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout | 22 mm |
| Lengte Bout | 40 mm |

GALEA

5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308853

Bestelnummer 00073989
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

