

ZETA REVERSE

468BTOP160P63

EAN 4031582398472
Broj porudžbine 00860871

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---|
| Naziv proizvoda | Zeta reverse |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica i usmerena kocnica napunjenom oprugom |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 800 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 640 kg |
| Statički Nosivost | 1600 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 200 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 3,633 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid težak |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Prirodno belo |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--|
| Materijal | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 55 mm |
| Otpor okretanju | 322 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BTOP160P63

EAN 4031582398472
Broj porudžbine 00860871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

