

LUMINA

6A23YOIO50B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Número de encomenda 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nome do produto | Lumina |
| Tipo | Rodízio giratório com travão intermitente |
| Elétrico condutivo | ✓ |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 59 mm |
| Largura geral | 55 mm |
| Peso geral | 0,128 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno, eletro-condutivo |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 50 mm |
| Largura do Piso | 8 mm |
| Largura do corpo | 8 mm |
| Dureza do Piso (D) | 65 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Material | Fundido a zinco/alumínio |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte, fechada |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Raio giratório | 51 mm |
| Interferência giratória | 102 mm |

ENCAIXE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação | Anel de Espiga, com colar |
| Diâmetro da Espiga | 11 mm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

Número de encomenda 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

