

GALEA STAINLESS

5081YGM125R05-22X40

EAN 4031582355932



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Galea stainless
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	✓
Inoxydable	✓
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène, conducteur d'électricité
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité
Roulement	Moyeu lisse, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

GALEA STAINLESS

5081YGM125R05-22X40

EAN 4031582355932



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

