

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Número de pedido 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
	blando
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	160 kg
Capacidad de carga estática	320 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,387 kg

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Número de pedido 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

