

GALEA STAINLESS

5080PJM125P60-90X70

EAN 4031582308747

Número de comanda 00079388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Galea stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 163 mm

Pes total 0,509 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis, Inoxidable

Protectors de fil Amb la guardaespalltes

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 30 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPORT

Material Poliamida

Forquilla Forma Tancat

Scamiento giratorio Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable

Desplaçament 40 mm

Scio de giro 102,5 mm

Sterferencia de giro 205 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa rectangular

Placa llarga 90 mm

Placa ampla 70 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 60 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 70 mm

Amplària del forat de placa (Minimum) 50 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 55 mm

Placa de diàmetre 8 mm

GALEA STAINLESS

5080PJM125P60-90X70

EAN 4031582308747

Número de comanda 00079388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

