


NOVATECH

RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526
Номер замовлення 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип корпусу	Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	600 kg
Статичний Вантажопідйомність	1200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	80 mm
Протектор	62 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Кульковий підшипник	47 mm
Кульковий підшипник	18 mm

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

