ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	75 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,4 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Поліуретан, піноуретан
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Чорний
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	175 mm
Протектор	30 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	30 mm
Твердість Протектор (A)	70 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Номер замовлення 00005567

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH