

ALPHA STAINLESS

8477XSC100P62

EAN 4031582381689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	0.95 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	41 mm
okretni radijus	123 mm
Otpor okretanju	246 mm
Prečnik kupole	75 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid električna provodljivost
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (sličan RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	34 mm
Širina tela	34 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477XSC100P62

EAN 4031582381689

Broj porudžbine 00036175

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu

