

# STORA

2370PHP125P30-11

EAN 4031582364972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Stora

Type de boîtier Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 100 kg

Capacité de charge statique 200 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Hauteur 155 mm

Poids 0,672 kg

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, antistatique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	100,5 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm

## FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	11 mm

# STORA

2370PHP125P30-11

EAN 4031582364972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

