



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	70 mm
Diamètre de l'alésage	17 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Type de roulement	6303
Type d'étanchéité	B
Convient pour/à	jungheinrich_mic

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1 kg

Product Drawings

