

PLATE

P10-40x20 / 8

EAN 4031582338102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa Ploca U oblik
Dužina ploče	40 mm
Širina ploče	20 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	32 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	32 mm
Prečnik otvora ploče	4 mm

PERFORMANSE

otpornost na rdju



OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Montažna ploča
Tip	pribor
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Sveukupna visina	8 mm
Ukupna težina	0.03 kg