

# KAPPA

9681TOP100P63 CL67

EAN 4031582315684

Номер замовлення 00830613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●●

Шум руху ●●○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Карра
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	720 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	600 kg
Статичний Вантажопідйомність	1200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	145 mm
Загальна ширина	110 mm
Загальна вага	3,591 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	95 mm
Поворотне з'єднання	190 mm
Діаметр ковпачка	111 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

**KAPPA**

9681TOP100P63 CL67

EAN 4031582315684

Номер замовлення 00830613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA

9681TOP100P63 CL67

EAN 4031582315684

Номер замовлення 00830613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

