

LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea light
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	60 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	68 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,11 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	67 mm
Draaicirkel	134 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	13,9 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

Deutscher
Ontwerper
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LIGHT



5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award