

ALPHA

3470DIR100P62

EAN 4031582303391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	70 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	128 mm
Celková hmotnost	0,89 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	90 mm
Průměr otáčení	180 mm

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA

3470DIR100P62

EAN 4031582303391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

