제품 정보

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	Aviana
하우징 유형	중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	102 mm
전체 너비	69 mm
전체 체중	0.37 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	실버 그레이(RAL7001)
오프셋	28 mm
회전 반경	68.5 mm
회전 간섭	137 mm
돔 직경	54 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	콘 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상	슬레이트 회색(RAL7015)
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차체 너비	25 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

피팅 유형	브레이크 부품이 장착된 직사각형 플레이트
플레이트 길이	70 mm
플레이트 너비	55 mm
플레이트 홀 길이(최소)	51 mm
플레이트 홀 길이(최대)	41 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	51 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	57 mm
플레이트 구멍 직경	5.5 mm

레드닷 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면





레드닷 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

© Copyright 2026 TENTE International GmbH