



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	14 mm
Largeur du corps de roue	20 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	140 kg
Capacité de charge à 6 km/h	110 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	280 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.3 kg

