INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LUMINA

A525POI040L51-8

EAN 4031582439144



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	30 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	60 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	44 mm
Ancho total	38 mm
Peso total	0.03 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	52 mm
Interferencia de giro	104 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	40 mm
Ancho de Banda de rodadura	6 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

A525POI040L51-8

EAN 4031582439144

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH