

AGILA

2470DYK075P30-11

EAN 4031582334869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	100 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,34 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	43 mm
Průměr otáčení	123 mm

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm
Informace	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA

2470DYK075P30-11

EAN 4031582334869

Objednací číslo 00004956
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

