

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Objednáací číslo 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	66 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	66 mm
Šířka středu kola	66 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ○ ○ ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ●

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	650 kg
Nosnost 6 km/h	520 kg
Statická Nosnost	1300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,462 kg

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042
Objednáací číslo 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

