ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# AGILA CARE

## 2474XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358179



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Agila care |
| Тип | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 188 mm |
| Общая ширина | 60 mm |
| Общий вес | 1,12 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 45 mm |
| Радиус поворота | 120 mm |
| Поворотное соединение | 240 mm |
| Диаметр купола | 60 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид, электропроводящий |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 150 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 91 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 51 mm |
| Положение резьбы Болт | 7 mm |
| Количество монтажных отверстий Болт | 4 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4xM6

EAN 4031582358179

Номер заказа 00061545

**Чертежи изделия**

