

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Número de pedido 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	630 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	200 mm
Ancho total	141 mm
Peso total	13,953 kg

ARO

Cojinete	Sin mecanizar Cubo
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Anchura del cuerpo	40 mm

SOPORTE

Desplazamiento	35 mm
Radio de giro	115 mm
Interferencia de giro	230 mm
Diámetro del domo	130 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	145 mm
Anchura de la placa	145 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Número de pedido 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

