

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea clinic
Tipo	Ruota girevole con freno totale centralizzato
Standard	simili EN12531 - Ruote dei letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata a 4 km/h	150 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	130 mm
Larghezza complessiva	71 mm
Peso complessivo	0,94 kg
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poillammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	102,5 mm
Ingombro di piroettamento	205 mm
Suggerimento	Supporto con Spazzacavo integrato in Polietilene.

RUOTA

Materiale del corpo	Poillammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	50 mm
Suggerimento	Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.



Club del progettista tedesco



Premio Interzum



Premio di Design IF

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto



Club del
progettista
tedesco



Premio
Interzum



product
design
award

Premio di
Design IF