

NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531

Número de encomenda 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

| | |
|----------------------------|---|
| Material do centro da roda | Aço, ferro |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS) |
| Cor da Roda | Amarelo mel (RAL1005) |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 80 mm |
| Largura do Piso | 25 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
| Comprimento do cubo | 14 mm |
| Largura do corpo | 25 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 42 Shore D |

DESEMPENHO

| | |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Novatech |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 160 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 130 kg |
| Capacidade de carga estática | 320 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Peso geral | 0,38 kg |

NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531

Número de encomenda 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

