

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-28

EAN 4031582338584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nom del producte | Integral twin |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 125 kg |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 250 kg |
| Temperatura (mínim) | -30 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 129 mm |
| Àmplia general | 60 mm |
| Pes total | 1,093 kg |
| Certificació | Assaig i seguiment de TÜV Süd |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliàmida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 15 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

SUPORT

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Rodament de boles de precisió |
| Desplaçament | 31 mm |
| Scio de giro | 81 mm |
| Sterferencia de giro | 162 mm |

FITACIÓ

| | |
|------------------|--------------|
| Tipus de Fitting | Espiga, Roda |
| Pern Diamant | 28 mm |
| Pern Longitud | 45 mm |



Premi Alemany de Disseny



Premi Red Dot Disseny Award

INTEGRAL TWIN

2940UAP100R05-28

EAN 4031582338584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS



Premi Alemany
de Disseny



Premi Red Dot
Disseny
Award