

GALEA

5071PJH100P30-10

EAN 4031582378795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve | Galea |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 139 mm |
| Teljes szélesség | 66 mm |
| Összsúly | 0,458 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágó | Siklócsapágó |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 30 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|----------------|
| Anyag | Poliamid |
| Villa alakja | Zárt |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 128 mm |
| Körbeforgás | 256 mm |
| Kupola átmérője | 59 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 10 mm |

GALEA

5071PJH100P30-10

EAN 4031582378795



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

