INFORMACIÓ DE PRODUCTE

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	35 mm
Àmplia general	52 mm
Pes total	0,05 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Grafit negre (RAL9011)
Desplaçament	12 mm
Scio de giro	37 mm
Sterferencia de giro	74 mm
Dome Dictel	15,2 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Gris antracita (RAL7016)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	40 mm
Banda de rodadura ample	12 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	12 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855

Número de comanda 00770013

Plànols del producte





