

STYLEA

5920UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	75 mm
Общая ширина	54 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Заклепки
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	15 mm

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	23 mm
Радиус поворота	65 mm
Поворотное соединение	130 mm
Диаметр купола	30 mm
Диаметр резьбы	10 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень	10 mm
Длина Стержень	15 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STYLEA

5920UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

