

WHEEL

DRR 080x30-Ø12 HL44,4

EAN 4031582410808

Numéro de commande 00000340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Roue
Capacité de charge à 4 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0.21 kg

WHEEL

DRR 080x30-Ø12 HL44,4

EAN 4031582410808

Numéro de commande 00900249

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

