



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.07 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	6 mm
中心长度	22 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

