产品信息

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	100 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.07 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	6 mm
中心长度	22 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A
胎面硬度 （D）	42 岸 D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

订单号 00008698

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH