

ZETA REVERSE

468SITP160P63

EAN 4031582398281

Número de pedido 00860883



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Zeta reverse
Tipo	Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	640 kg
Capacidad de carga estática	1600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	200 mm
Ancho total	96 mm
Peso total	3,263 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, muy pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho, Reforzado
Rodamiento giratorio	Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	55 mm
Radio de giro	135 mm
Interferencia de giro	270 mm
Diámetro del domo	96 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	137 mm
Anchura de la placa	105 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ZETA REVERSE

468SITP160P63

EAN 4031582398281

Número de pedido 00860883



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468SITP160P63

EAN 4031582398281

Número de pedido 00860883



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

